

ELEKTRYCZNY FOTEL KOSMETYCZNY


PREMIUM BIAŁY

INSTRUKCJA



MANY BEAUTY

Podmiot odpowiedzialny:
MANYBEAUTY Radosław Juszcak
ul. Młyńska 61/2
75-422 Koszalin, Polska
NIP: 669-239-72-28
E-mail: sklep@manybeauty.pl
Strona internetowa: www.manybeauty.pl



Zgodny z normami : EMC,
LVD, Dyrektywa Maszynowa
2006/42/WE

1. Informacje ogólne

Producent i podmiot odpowiedzialny:

MANYBEAUTY Radosław Juszczak

ul. Młyńska 61/2

75-422 Koszalin, Polska

NIP: 669-239-72-28

E-mail: sklep@manybeauty.pl

Strona internetowa: www.manybeauty.pl

Model: Premium - Biały

Przeznaczenie: Do profesjonalnego użytku w salonach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej i SPA.

Maksymalne obciążenie: 250 kg

Zgodność z normami UE: CE, RoHS, EMC, LVD, Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Kraj produkcji: Chiny

2. Zawartość zestawu

- Elektryczny fotel kosmetyczny z białą tapicerką (3 silniki: wysokość, oparcie, podnózek)
- Pilot przewodowy do sterowania fotela
- Ruchome podłokietniki (2 szt.)
- Regulowany zagłówek z otworem na twarz
- Maskująca poduszka do zagłówka
- Kabel zasilający z wtyczką europejską (208 cm)
- 4 stopki poziomujące do podstawy
- Instrukcja obsługi



Parametr	Wartość
Moc	200 W
Waga netto	80 kg
Kolor tapicerki	Biały
Kolor podstawy	Biały
Wymiary opakowania	168 × 63,5 × 63,5 cm
Zakres wysokości	67–91 cm
Długość całkowita	200 cm
Szerokość siedziska	62 cm
Szerokość z podłokietnikami	75 cm
Wymiary podstawy	125 × 60 cm
Silniki	3 silniki elektryczne

4. Główne funkcje i zalety

- 4 silniki elektryczne: regulacja wysokości, nachylenia oparcia, kąta siedziska, uniesienia podnóżka
- Regulacja wysokości: 67–91 cm
- Długość w pozycji leżącej: 200 cm
- Pełna transformacja do leżanki
- Ergonomiczny pilot sterujący – łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Zagłówek regulowany (6 poziomów): wysunięcie do 22 cm
- Obicie z czarnej skóry syntetycznej – łatwe do czyszczenia
- Dekoracyjne podłokietniki z elementami drewnianymi
- Podstawa z podnóżkami poziomującymi – stabilność na różnych powierzchniach

5. Montaż i pierwsze uruchomienie

- Rozpakuj ostrożnie fotel, zwracając uwagę na elementy delikatne i wykończenie.
- Ustaw fotel na równej powierzchni.
- Wkręć 4 stopki poziomujące.
- Podłącz kabel zasilający do gniazda 230 V.
- Zamontuj podłokietniki oraz zagłówek.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są stabilne.
- Sprawdź działanie sterowania.
- Testuj każdą funkcję osobno przed pierwszym użyciem z klientem.

6. Zasady użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność fotela.
- Upewnij się, że klient siedzi lub leży w sposób zrównoważony – unikaj przeciążenia jednej strony.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 250 kg.
- Nie siadaj ani nie stawaj na elementach ruchomych (np. podnóżku).
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku.
- Przetrzyj powierzchnie wilgotną szmatką i środkiem dezynfekującym zgodnym z PVC.

7. Konserwacja i czyszczenie

- Czyść tapicerkę miękką szmatką z delikatnym detergentem do powierzchni PVC.
- Nie używaj środków żrących ani alkoholu.
- Regularnie sprawdzaj działanie pilota i kabli.
- W razie stwierdzenia luzów konstrukcyjnych – natychmiast skonsultuj się z podmiotem odpowiedzialnym.

8. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Urządzenie elektryczne – nie używać w pobliżu wody!
- Nie otwierać obudowy silników ani paneli sterujących!
- Wszelkie naprawy w ramach gwarancji może przeprowadzać wyłącznie podmiot odpowiedzialny lub autoryzowany serwis.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Po zakończeniu pracy odłącz fotel od zasilania.
- Przed transportem lub przesunięciem odłącz zasilanie i zabezpiecz ruchome elementy.

9. Utylizacja

Produkt oznaczony symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać z innymi odpadami. Przekazać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/EU).

10. Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta.

Reklamacje należy kierować na adres: sklep@manybeauty.pl wraz z opisem usterki i dokumentem zakupu.

For many other
products visit

